


全自動歯形・歯すじ・ピッチ測定機

Full automatic gear measuring instrument for profile, helix and pitch



## サーボ駆動方式歯車測定機CLP-35S型

Servo drive type gear mearsuring instrument, MODEL: CLP-35S

## 要 Summary

納入実績1000台を超えるCLPシリーズの後継機種として、ダイレクトドライブ機構やサーボ制御など様々な要素 技術を取り入れ、測定精度の安定化を実現した歯車測定機です。

It is the newly introduced gear measuring instrument as the successive model of CLP series, which has the record of more than 1000 units of delivery. It realized repeatability of measurement accuracy with the innovative direct mechanism, servo-control system and various elemental technologies.

# 主な特徴 Major features

# ♥ノンバックラッシュ機構による静粛性向上

High calmness by non-backlash mechanism

回転軸にはダイレクトドライブ機構、直交3軸(直動軸)には、サーボモーター直結のボールネジ駆動機構を採用 してノンバックラッシュを実現し、サーボ制御との組み合わせにより測定動作の静粛性向上を図りました。

Non-backlash mechanism is realized by the adoption of direct drive mechanism of the main spindle and direct connection with ball screws and servo motors. And smooth and quiet measuring movement is achieved with the combination of non-backlash mechanism and servo control system.

# ●高剛性本体ベッドによる測定精度の安定化

Stable measurement accuracy by higher rigidity of machine bed

本体ベッドのリブ構造を見直して剛性を強化すると共に回転軸を本体ベッド上に配置することで、測定精度の安 定化を図りました。

The rigidity of machine bed is increased by the modification of rib structure. And the main spindle is mounted on the bed. By these arrangements aging variation of measurement accuracy is reduced.

# ひメンテナンス体制の充実

Substantial maintenance support structure has been provided

中国・上海とインド・ハイデラバードにサービス事務所を創設し、問題発生時に早急なシステム回復を可能としま した。また、インターフェースや周辺機械はユニットごとに交換できるよう設計してあり、万一何かのトラブルが発生 した場合にも、最小限の交換で速やかに作業を再開できます。

Service office has been newly established in Shanghai, China and Hyderabad, India to recover the system as quickly as possible in case of emergency. Furthermore, a design concept where components of the interfaces and peripheral devices can be replaced unit by unit has been introduced, so that operationcan be resumed with minimum replacement work in case of emergency.

# 高品質の動力伝達装置に使用される歯車の歯形・歯すじ・ピッチ誤差を測定

Measurement of profile, helix and pitch of gears for high performance transmissions

# 多彩な測定事例 Varieties of measurement

Hob



Auto zero set gauge



Pinion cutter



Worm gear





Worm wheel



Internal gear



Shaving cutter



Rack



### 様 Specifications

測定

測定モ

測 定 Number

ng item	Tooth profile and helix deviation for internal gear 各種ピッチ誤差(隣接・単一・累積)、歯溝の振れ Various pitch deviations(adjacent single total cumulative) and runout	歯形測定タンジェント長 Tangent length for profile
ジュール	m0.5∼m12	<ul><li>測定ネジレ角(特別付属 Helix angle (with option</li></ul>
歯 数 r of teeth	10~500	測定歯車軸長(特別仕 Gear shaft length (w
車外径 er diameter	最大 (Max) φ 350mm	測定菌車重量 Gear weight

最大(Max)400mm ±120mm 属にて) 0°~±65° nal equipment  $(\pm 65^{\circ} \sim \pm 90^{\circ})$ 30~600mm 上様にて) (30~800mm)


測定歯 最大 (Max)150kg 測定基礎円径 測定最小単位  $0 \sim \phi \, 300 \text{mm}$ 0.0001mm

# 多くの機能を備えた使い易いWindows対応測定ソフトウェア

User friendly Windows base measurement software with many functions

#### 歯車諸元の登録

Registration of measuring gear specifications




従来の測定ソフトウェアと同じ基本的な諸元入力方法。 歯車諸元をリスト表示して入力します。

- Same input procedure of basic gear dimension as existing measuring software.
- ·Input items are listed on display.

#### 測定画面

Measurement screen




測定機の動きや検出器の変位をリアルタイムに表示。 測定結果も即座に表示します。

- Movement of instrument and displacement of detector are displayed in real time.
- Measured result is shown immediately after measurement.

#### 諸元のグラフィック入力

Graphical data input




歯形・歯すじのイメージ図を使った基本諸元入力も可能。

• Dimension input with graphic image of profile and helix are also available.

#### 管理図ソフトウェア

Control chart software




# 月別推移グラフなどによる品質管理が可能な管理図 ソフトウェアも用意。(オプション)

\*Control chart software for statistical quality control is also available.(Option)

#### 測定パターンの選択

Selection of measuring pattern




基本的な測定パターンはリスト中から一発選択。 歯面を詳細に測定する細分化パターンも準備しています。

- ·Measuring pattern can be chosen from the list
- Detail measurement pattern is included to evaluate tooth surface widely.

#### 歯当たり伝達誤差シミュレーション(アムテック社製


Simulation of tooth contact and transmission error(by Amtec Inc.)



歯形・歯すじの測定結果を使って歯当たりや噛み合い 伝達誤差のシミュレーションが可能(オプション)

 Simulation of tooth contact and transmission error using measured data is available. (Option)

# 精度検査出力線図 Output of measured data



# ひピッチ誤差の測定

Measurement of pitch deviation

累積ピッチ誤差、単一ピッチ誤差、隣接ピッチ誤差の3項目を 全自動測定することができます(歯溝の振れ量の計算も行えます。)

Total cumulative pitch deviation single pitch deviation and adjacent pitch deviation are measured automatically (Amount of runout is also calculated)

# ☆歯形誤差・歯すじ誤差の測定

Measurement of profile deviation and helix form deviation

多彩な測定パターンにより、全歯形誤差、歯形形状誤差と 歯形こう配誤差、全歯すじ誤差、歯すじ形状誤差や 歯すじ傾斜誤差を、誤差線図とともに数値で出力します。 全歯・細分化測定も可能です。

Total profile deviation, profile form deviation, profile slope deviation, total helix deviation, helix form deviation and helix slope deviation can be outputted numerically with various kinds of measurement patterns together with deviation diagrams. All teeth measurement and detail measurement are also possible.

# その他の特徴 Other characteristics

- 歯先修整、歯元修整、凹凸、歯形クラウニング
- (オプション)等の誤差計算が可能■多段ギヤの連続測定
- ▼欠歯の測定
- 測定データの保存・再出力
- 2つのデータの重ね合わせ出力 (熱処理前後の歪み調査等)
- Analysis of tooth tip and tooth root modification, dent and protrude and profile crowning are available (option)
- Successive measurement of multiple gears(ex. counter shaft gears)
- Measurement of missing tooth and groove
- Save and re-output of measuring data
- Output of two datum (investigation of distortion before and after heat treatment etc.)

WORM WHEEL INSPECTION

INSPECTION SHEET

· 1000 1.40 | \$1.00 | \$1.000

-----

. 1318 10 00 ; d) 1 000 mg/m 1 1100

# オプションの測定例 Optional measurement example

#### (ウォームホイール )

Worm wheel

- ・ 歯形・ 歯すじの 自動測定
- (※ただしDIN, AGMAに未対応)
- ・各種ピッチ誤差(累積、単一、 隣接、歯溝の振れ)の測定
- \*Auto measurement of tooth profile and helix (Xunsupported DIN and AGMA standard)

(※ただしDIN, AGMAに未対応)


- Measurement of various types (single pitch deviation, adjacent pitch deviation, cumulative pitch deviation and runout) of pitch deviation
- (Xunsupported DIN and AGMA standard)

#### (ウォーム

- •各種ウォームの測定にも対応して います。
- ・特殊ウォーム(C型など)の測定 については、別途ご相談下さい。
- \*This instrument also supports the measurement of various types of
- · For the measurement of type C worm (special type etc.), please consult us separately.

#### ホブ Hob

- ホブの精度チェックを自動行えます。
- 必要な項目を選択・測定できます
- Accuracy of hob can be checked automatically.
- Required quality items can be selected and measured.



#### ラック

Rack

- ・歯形・歯すじの自動測定
- •全歯測定
- ・歯形・歯すじの重ね書き出力
- ・各種ピッチ誤差(累積、単一、 隣接)の測定
- Auto measurement of tooth profile and helix Measurement of all teeth
- · Output of comparison data (profile and helix)
- Measurement of various types (single pitch deviation, adjacent pitch deviation, cumulative pitch deviation of pitch deviation).

# 100 110 gree de 110


#### ピニオンカッター

Pinion cutter

- ・歯形・歯すじの自動測定
- ・各種ピッチ誤差(累積、単一、隣接、歯溝の振れ)の測定

#### すくい面の振れ測定


- · Auto measurement of tooth profile and helix
- Measurement of various types (single pitch deviation, adjacent pitch deviation, cumulative pitch deviation and runout) of pitch deviation.
- · Rake face runout measurement



#### Shaving cutter ・歯形・歯すじの自動測定

シュービングカッター

- 1歯のみの測定
- ・全歯測定
- ・各種ピッチ誤差(累積、単一、 隣接)の測定
- Auto measurement of tooth profile and helix
- · Measurement of one tooth flank
- · Measurement of all teeth
- · Measurement of various types single pitch deviation, adjacent pitch deviation, cumulative pitch deviation of pitch deviation)



#### 標準付属品 Standard equipment

パーソナルコンピューター (ラック付き)

レーザープリンター(A-4判シート付き)

検出器

上部センター

下部センター

センター台 (測定歯車軸長30~600mm)

ワークドライバー

測定子

工具

取扱説明書

検査成績書

ソフトウェア

Software [1] 歯形・歯すじのマニュアル測定

[2] 歯形・歯すじの自動測定(各種パターン)

[3] 歯重諸元の登録

Registration of gear specifications

[4] 全歯形誤差、歯形こう配誤差、歯形形状誤差の計算

Calculation of total profile deviation, profile slope deviation and profile form deviation

[5] 全歯すじ誤差、歯すじ傾斜誤差、歯すじ形状誤差の計算

Calculation of total helix deviation, helix slope deviation and helix form deviation

[6]各種ピッチ誤差の測定

[7] 歯溝の振れの測定

Measurement of runout

[9] 細分化測定

Detail measurement

[10] 歯面の立体表示

3D display of tooth surface

[11] 内歯車の自動測定 (別途治具必要)

Automatic measurement of internal gear (Optional jig is required)

[12] 多段ギヤの連続測定

Successive measurement of multiple gear

[13] ISO・JIS・DIN・AGMAの規格等級表示

#### 特別付属品 Optional equipment

交流定電圧装置

測定子(各種)

内歯車用測定子及びホルダー (各種)

テストマンドレル

テスト用ダイヤルゲージ及びホルダー

倍率校正用マイクロメーターヘッド及びホルダー

内歯車測定用ワークテーブル

自動原点出治具

自動測定用マスターギヤ

ソフトウェア

oftware [1] ウォームの測定(β>65°)

[2] ウォームホイールの測定

Measurement of worm who

[3] ラックの測定

[4] ホブの測定

Measurement of hob [5] ピニオンカッターの測定

Measurement of pinion cutter

[6] シェービングカッターの測定(歯形・歯すじのみ) Measurement of shaving cutter (Only tooth profile and helix)

[7] シェービングカッターのピッチ測定

[8] 平・ハスバ歯車のOBDの計算

OBD calculation of spur and helical gear [9] 平・ハスバ歯車のふれ補正

Eccentricity compensation of spur and helical gear measurement


[10] 平・ハスバ歯車の未知諸元解析


[11] 創成母線の測定


Measurement of line of contact [12] 測定データの管理図

Control chart of measuring data

[13] 歯当たり伝達誤差シミュレーション(アムテック社製)









#### 歯車測定機のことなら私たちにお任せ下さい

Please ask us for solutions to any of your gear measuring needs.

http://www.osk-corp.co.jp/





JCSS 0190

大阪精密機械株式会社 歯車測定センターは国際MRA対応JCSS認定事業者 です。JCSS0190は当センターの認定番号です。

Gear Measuring Center is International MRA correspondence JCSS authorized calibration aboratory.

JCSS0190 is our approval number.

# 大阪精密機械株式会社

OSAKA SEIMITSU KIKAI CO., LTD.





大阪府東大阪市御厨6-5-16 TEL.06(6782)0646 FAX.06(6782)0649 〒577-0032

東京都千代田区神田佐久間町3-21-7 ポローニア秋葉原201 TEL.03(5825)0031 FAX.03(5825)0032 東京営業所 〒101-0025 上海事務所 〒 200-051 上海市長寧区婁山関路85号 東方国際大厦D座405B TEL+86-21-6235-1336 FAX +86-21-6235-1821

3-51-17, Teachers Colony, Gunrock, Trimulgherry, Secunderabad-5000015, Andhra Pradesh, India インド駐在事務所 TEL. +91-80080-77755(駐在員携帯電話)

Head Office: 6-5-16, Mikuriya, Higashi-Osaka City, Osaka 577-0032 Phone: +81-6-6782-0646 Facsimile: +81-6-6782-0649
Tokyo Sales Office: Polonia Akihabara 201, 3-21-7 Kandasakuma-cho. Chiyoda-ku, Tokyo 101-0025 Phone: +81-3-5825-0031 Facsimile: +81-3-5825-0032
Shanghai Office: Room.405B,Building D, Far Eastern International Plaza,85 Loushanguan Road,Shanghai,China,200051 TEI +86-21-6235-1336 FAX +86-21-6235-182 India Liaison Office:3-51-17, Teachers Colony, Gunrock, Trimulgherry, Secunderabad-5000015, Andhra Pradesh, India TEL.+91-80080-77755(Mobile of staff)